

高清大视野显微镜参数		
品牌	GAOPIN高品	
产品型号	GP-360D	GP-361D
电子放大倍率	6-35倍可调	
视野范围	约100*50mm-15*8mm	
工作距离	310mm	
输出方式	HDMI+USB	
光学尺寸	1/2.8"	1/2.7"
像元尺寸	2.9μm X 295μm	2.75μm X 2.75μm
显示分辨率	1920*1080	3840*2160 1920*1080
照片分辨率	8000*6000、7168*5376、5120*3840、4608*3456、1920*1080	10368*5888、9216*5184、8448*4736、6144*3456、5376*3008、3840*2160、1920*1080
帧率	60帧/秒	
扫描方式	逐行扫描	
拍照+录像	√	
存储方式	TF卡或USB软件存储	
测量工具	USB连接电脑软件测量	
照明方式	LED侧光源D850-25	
菜单操作方式	按键操作	
显示语言	中文简体/英文(可切换)	
显十字线功能	横、竖各8条线	横、竖各32条线
菜单	一次白平衡/自动手动白平衡、减少反光、全屏冻结、中英文菜单、电子缩放、锐度、饱和度、对比度等；支持关机设置参数保存。	

GP-360D镜头参数（1.5X以后四角无暗角）			
镜头倍率	电子放大倍率	视野范围	工作距离
0.7X	6X	102*51mm	310mm
1X	7X	70*39mm	
1.5X	11X	45*25mm	
2X	15X	34*19mm	
2.5X	19X	27*15mm	
3X	23X	22*12mm	
3.5X	26X	20*11mm	
4X	30X	17*9mm	
4.5X	35X	15*8mm	

GP-361D镜头参数（2X以后四角无暗角）			
镜头倍率	电子放大倍率	视野范围	工作距离
0.7X	6X	110*63mm	310mm
1X	7X	73*44mm	
1.5X	11X	51*29mm	
2X	15X	37*21mm	
2.5X	19X	30*17mm	
3X	23X	25*14mm	
3.5X	26X	22*12mm	
4X	30X	19*10mm	
4.5X	35X	17*10mm	