

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

产品型号	SZM-24B2（卤素灯）
镜头倍率	20-40X两档可调
目 镜	WF10X20
物 镜	带消色2X-4X
照明方式	LED可调光源
材 质	纯光学玻璃镜片、全金属机身
包 装	防震泡沫、纸盒

机头上升最大高度190mm

