

型号：GP-680V

镜头倍率：0.7-4.5X连续可调

显示方式：VGA电脑显示器

电子放大倍率：21-135倍可调

十字线功能：垂直线(8条),水平线(8条),色彩线宽可设置,线条位置可移动

光学参数

目镜	0.5X 时 (标配)			0.35X 时			1X 时		
镜头倍率	电子放大倍率	视场范围(长*宽)	工作距离	电子放大倍率	视场范围(长*宽)	工作距离	电子放大倍率	视场范围(长*宽)	工作距离
0.7X	21X	19*14mm	180mm	14X	37*28mm	290mm	42X	8*6mm	100mm
1X	30X	9*6.5mm	115mm	20X	12*9mm	130mm	60X	4.5*3.5mm	90mm
1.5X	45X	5.5*4.5mm	100mm	30X	8*6mm	110mm	90X	3*2.5mm	
2X	60X	4*3mm	95mm	40X	5.5*4.5mm	95mm	120X	2.5*2mm	
2.5X	70X	3.5*2.5mm		50X	5*3.5mm		140X	2*1.5mm	
3X	90X	3*2mm	90mm	60X	4*3mm		180X	2*1.5mm	85mm
3.5X	105X	2.5*2mm		70X	3.5*2.5mm		210X	1.5*1mm	
4X	120X	2*1.5mm		80X	3*2.5mm		240X	1.5*1mm	
4.5X	135X	2*1.5mm		90X	3*2mm		270X	1*1mm	