

显微镜参数	
产品型号	GP-206D-4K
光学倍率	1-28倍
数字倍率	1-5倍
工作距离	100mm~无穷远
观察镜头	广角高清一体镜头
镜头尺寸	Φ50mm
分辨率	3840×2160 4K
有效像素	830万
显示帧率	HDMI: 4K@60fps USB3.0: 4K@30fps/1080P@60fps
变焦模式	自动对焦、一键聚焦、手动对焦
对焦位置	中心/点选
照明方式	环形照明/低角度四面视觉光源
输出方式	HDMI+USB3.0
外接设备	4K液晶显示屏+PC电脑
存储方式	U盘+PC软件存储
测量功能	内置测量系统+PC软件测量
操作方式	自带菜单控制
控制接口	鼠标/脚踏开关/键盘
镜头接口	鼠标控制
传感器类型	1/2.8" CMOS彩色
曝光方式	自动/手动
电子快门速度	1/45S~1/10000S
白平衡	自动/手动/一键
扫描方式	逐行扫描
电 源	DC 12V