

产品参数

产品型号	GP-860T同轴光显微镜
镜头倍率	0.7-4.5X 连续可调
电子放大倍率	47-307倍 [可增至614倍]
输出方式	HDMI 1个、USB1个、TF卡槽1个 [USB 接口可连接电脑或鼠标]
操作方式	鼠标操作/PC软件 [软件可测量尺寸、景深合成等功能]
显示帧率	2592*1944@30fps
图像传感器	CMOS 彩色
有效像素	真实500万像素
靶面尺寸	1/1.8"
菜单	全数字UI设计
白平衡	手动/自动可切换
曝光方式	手动/自动可切换
扫描方式	逐行扫描
电子快门速度	1/30s~1/10000s
存储方式	支持TF卡存储/PC端存储