

产品参数

PRODUCT PARAMETER



品牌	GAOPIN高品	
产品型号	GP-365D	GP-366D
电子放大倍率	6-35倍可调	
视野范围	约100*50mm-15*8mm	
对焦模式	手动对焦	自动对焦、手动对焦可切换
分辨率	1920*1080	1920*1080
输出方式	HDMI	HDMI 1个+USB 1个 【USB接口可连接鼠标】
显示帧率	1920*1080@60fps	1920*1080@60fps
测量方式	/	HDMI连接显示器测量 （在手动模式下实现）
测量精度	/	最高倍率时约0.01mm
测量单位	/	mm um mil inch （4种单位可切换）
存储方式	/	U盘存储
照明方式	LED侧光源D850-25	
显示语言	中文简体	中文简体/英文/日文（可切换）
光学尺寸	1/3"	1/2.8"
像元尺寸	2.75 μ m X 2.75 μ m	2.9 μ m X 2.9 μ m
操作方式	按键操作	鼠标操作
图像传感器	CMOS彩色	
测量工具	/	长度、角度、弧度、圆形、多边形，折线、圆心距、矩形、添加备注、自动寻边、刻度比例尺等多种测量工具
图片命名方式	/	可自动或手动命名
十字线功能	横、竖各10条线	

镜头倍率	GP-365D 【2X以后四角无暗角】			GP-366D 【1.5X以后四角无暗角】		
	电子放大倍率	视野范围	工作距离	电子放大倍率	视野范围	工作距离
0.7X	6X	113*57mm	315mm	6X	105*59mm	315mm
1X	7X	71*39mm		7X	71*40mm	
1.5X	11X	46*26mm		11X	46*25mm	
2X	15X	46*26mm		15X	34*19mm	
2.5X	19X	27*15mm		19X	27*15mm	
3X	23X	23*14mm		23X	23*13mm	
3.5X	26X	20*11mm		26X	20*11mm	
4X	30X	17*9mm		30X	17*9mm	
4.5X	35X	15*8mm		35X	15.8mm	