

型 号	GP-201D-4K	GP-202U-4K
分辨率	3840×2160	3840×2160
	1920×1080	1920×1080
显示帧率	4K@20fps 1080P@60fps	4K@20fps 1080P@60fps
变焦模式	自动/手动切换	自动/手动切换
光学倍率	1-28倍	1-28倍
工作距离	10cm ~ 无穷远	10cm ~ 无穷远
输出方式	HDMI	USB 3.0
外接设备	4K液晶显示屏	PC电脑
拍照录像	有	PC端操作
存储方式	U盘	PC端软件
测量功能	/	有
菜单操作	自带按键控制	PC端软件控制
控制接口	鼠标/脚踏开关/键盘	/
镜头接口	一体化自带镜头	一体化自带镜头
传感器类型	1/2.8"	1/2.8"
	CMOS彩色	CMOS彩色
曝光方式	自动/手动	自动/手动
白平衡	自动/手动	自动/手动
扫描方式	逐行扫描	逐行扫描
电源	DC 5V	DC 5V

产品可视范围

倍率	可视范围（长*宽）	可视范围（长*宽）
（变焦比）	100mm工作距离时	300mm工作距离时
1X	171*92mm	420*230mm
2X	89*50mm	196*110mm
3X	71*40mm	150*84mm
4X	60*33mm	116*65mm
5X	52*29mm	101*57mm
14X	24.3*13.5mm	45.5*25mm
28X	12.15*6.75mm	22.75*13mm