

产品参数

产品型号	GP-600U	像素	200万
光学倍率	0.7X-4.5X连续可调	帧率	30帧/秒
电子放大倍率	21-135倍可调	照明方式	LED灯可调光源
显示方式	USB2.0输出连接电脑	分辨率	1024*768/1280*800/2592*1944
目镜	0.5X（标配）0.35或1X（可选）		
材质	纯光学玻璃镜片、全金属机身、经久耐用		
包装方式	防震泡沫、纸盒		

光学参数

目镜	0.5X 时（标配）			0.35X 时			1X 时		
镜头倍率	电子放大倍率	视场范围	工作距离	电子放大倍率	视场范围	工作距离	电子放大倍率	视场范围	工作距离
0.7X	21X	13mm	125mm	14X	25mm	195mm	42X	5mm	90mm
1X	30X	8mm	103mm	20X	13mm	125mm	60X	4.8mm	85mm
1.5X	45X	5mm	90mm	30X	7mm	95mm	90X	2.5mm	80mm
2X	60X	3.5mm	86mm	40X	5mm	90mm	120X	2mm	
2.5X	70X	3mm	85mm	50X	4mm	80mm	140X	1.5mm	
3X	90X	2.5mm	84mm	60X	3.5mm		180X	1.2mm	
3.5X	105X	2.2mm	83mm	70X	3mm		210X	1.1mm	
4X	120X	2mm	82mm	80X	2.8mm		240X	1.0mm	
4.5X	135X	1.8mm	80mm	90X	2.5mm		270X	0.9mm	