

技术参数:

1. 适用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V(50Hz) /min;
6. 动作力: $230\text{g} \pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
6	接触脚	黄铜	镀银	1	
5	基座	PPA(黑色)		1	
4	防水垫	硅胶		1	
3	塑料盖	PPA(黑色)		1	
2	簧片	不锈钢	镀银	1	
1	按钮	PPA(黑色)		1	

未注尺寸公差 (mm)			
尺寸	公差	公差	
0~3	± 0.05	± 0.10	± 0.20
>3~6	± 0.05	± 0.15	± 0.30
>6~30	± 0.10	± 0.20	± 0.50
>30~120	± 0.15	± 0.30	± 0.80
角度	$\pm 1^\circ$		

设计 **产品名称:** 按钮开关

审核 **产品料号:** TC-06S-03-5H

标准化 **产品规格:** 6*6塑料盖中脚防水

批准 **深圳市富港科技有限公司**