



帽头H	直径A	脚中心L
单位 (mm)	单位 (mm)	单位 (mm)



PCB线路板安装图(±0.1)



技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 額定負荷: DC 12V 50mA;
3. 接觸電阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 絕緣電阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 壓: AC250V (50Hz)/min;
6. 動作力: $160\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用壽命: 100000次;
8. 未注尺寸公差參照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA（黑色）	——	1	
3	支架	黄铜	铜锡	1	
2	簧片	不锈钢	镀银	1	
1	按钮	PPA（黑色）	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设 计		产品名称: 轻触开关		
0~3	±0.05	±0.10	±0.20			图面 单位 比例 重量 页码 版次	A4 mm 1:1 1/1 A/0	产品料号: TC-06H-29-5H 产品规格: 7.0中心直脚架直插 深圳市富港科技有限公司
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30					
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50					
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80					
角 度		±1°		审 核				
				标 准 化				
				批 准				

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新编发行		

		产品名称：轻触开关
图面	A4	产品料号：TC-06H-29-5H
单位	MM	
比例	1:1	产品规格：7.0中心直脚架直插
重量		
页码	1/1	深圳市富港科技有限公司
版次	A/0	