







RoHS
REACH

A



PCB线路板安装图(±0.1)

A	H(高度)
Ø3.5	4.3
Ø3.5	5.0
Ø3.3	7.0
Ø3.3	9.0
Ø3.2	9.5
Ø3.0	15



电路图

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)		1	
3	簧片	复合银	镀银	1	
2	盖板	黄铜	铜锡	1	
1	按钮	PPA(黑色)		1	

- 技术参数:
1. 做用温度: -25~+85°C;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
 6. 动作力: 250g±50g;
 7. 使用寿命: 100000次;
 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关	
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审核	图面	A4	产品名称:TC-06A-05-5H	产品规格:
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30					
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化	比例	1:1	深圳市富港科技有限公司	
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80					
角度		±1°		批准	重量	页码	1/1	
						版次	A/0	