



①—○—○—②

电路图



PCB线路板安装图(±0.1)

技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: 2.5±0.5N;
7. 使用寿命: 50000次;
8. 行程: 0.25±0.1;
9. 未注尺寸公差参照左下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	—	1	
3	簧片	不锈钢	Ag/Ni 0.2um	1	
2	盖板	不锈钢	—	1	
1	按钮	PPA(黑色)	—	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审核	图面 单位	A4 MM	产品型号: TC-36F-01-4.3H
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30				
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化	比例	重量	产品规格:
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80				
角度		±1°		批准	页码	1/1	深圳市富港科技有限公司
					版次	A/0	