

RoHS
REACH

A

B

C

F

G

H

A





B

C

F

G

H



PCB线路板安装图(±0.1)

- 技术参数:
1. 做用温度: -25~+85°C;
  2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  3. 接触电阻: ≤50mΩ;
  4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
  5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
  6. 动作力: 2.5±0.5N;
  7. 使用寿命: 50000次;
  8. 行程: 0.25±0.1;
  9. 未注尺寸公差参照左下面表格。

未注尺寸公差(mm)

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角度		±1°	

设计

审核

标准化

批准

图面

单位

比例

重量

页码



版次

产品名称:轻触开关

产品型号: TC-36C-01-5H

产品规格:

深圳市富港科技有限公司



电路图

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PA66(黑色)	—	1	
3	支架	黄铜	铜锡	1	
2	簧片	不锈钢	—	1	
1	按钮	PPA (黑色)	—	1	