





RoHS



技术参数:

1. 额定电流: 0.5A AC/DC
2. 额定电压: 50V
3. 耐电压: 500V ACminute
4. 接触电阻: 20mΩ MAX
5. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
6. 工作温度: -25℃~+85℃

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
0.8-02AWT	0.8	3.90	1.90
0.8-03AWT	1.6	4.70	2.70
0.8-04AWT	2.4	5.50	3.50
0.8-05AWT	3.2	6.30	4.30
0.8-06AWT	4.0	7.10	5.10
0.8-07AWT	4.8	7.90	5.90
0.8-08AWT	5.6	8.70	6.70
0.8-09AWT	6.4	9.50	7.50
0.8-10AWT	7.2	10.30	8.30
0.8-11AWT	8.0	11.10	9.10
0.8-12AWT	8.80	11.90	9.90
0.8-13AWT	9.60	12.70	10.70
0.8-14AWT	10.40	13.50	11.50
0.8-15AWT	11.20	14.30	12.30
0.8-16AWT	12.00	15.10	13.10
0.8-17AWT	12.80	15.90	13.90
0.8-18AWT	13.60	16.70	14.70
0.8-19AWT	14.40	17.50	15.50
0.8-20AWT	15.20	18.30	16.30

发放部门					深圳市富港科技有限公司													
行政部											视图 				0.8卧式贴片针座			
业务部																		
采购部					标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期						
工程部					设 计	H Q	日 期	20.12.11	标准化			日 期		图样标记		重量	比例	
品保部		2	塑座	LCP	米色(R0HS)	hq模	校 对	L P J	日 期	20.12.11	审 定		日 期					
生产部		1	端子	磷青铜	镀铜锡		工 艺		日 期									
		序号	名称	材料	电镀	备注	审 核	L Z W	日 期	20.12.11					共 页		第 页	