





PCB线路板安装图(±0.1)



技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐压: AC250V (50Hz) /min;
6. 动作力: 250g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银 0.3um	1	
4	基座	PPA (黑色)	—	1	
3	簧片	不锈钢	Ag/Ni 0.2um	1	
2	盖板	冷轧钢带	铜锡	1	
1	按钮	PPA (黑色)	—	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注



电路图

未注尺寸公差(mm)				设计	审核	图面 单位	A4 MM	产品名称:轻触开关
0~3	±0.05	±0.10	±0.20					
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30					产品型号:TC-45C-01-5H
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50					产品规格: 4.5*4.5支架
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80					深圳市富港科技有限公司
角度		+1°		标准化	比例	重量	1/1	深圳市富港科技有限公司
批准				批 准	页 码	版 次	A/0	深圳市富港科技有限公司