

RoHS	1	2	3	4	5	6	7	8
REACH								
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								

PCB线路板安装图(±0.1)

技术参数:

- 使用温度: -25~+65°C;
- 额定负载: DC 12V 50mA;
- 接触电阻: ≤50mΩ;
- 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 耐压: AC250V(50Hz)/min;
- 动作力: 250g±50g;
- 使用寿命: 100000次;
- 未注尺寸公差参照下面表格。

电路图

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角度	±1°		

设计	审核	标准化	批准
产品名称: 轻触开关			
产品料号: TC-10S-01-5H			
产品规格: 10*10防水插脚			
深圳市富港科技有限公司			

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
7	接触脚	Br2	Ag	1	
6	基座	PPA		1	黑色
5	簧片	不锈钢	Ag	1	
4	帽头2	PPA		1	黑色
3	防水垫	硅胶		1	黑色
2	盖板	Br2	Cu/Sn	1	
1	帽头1	PPA		1	红色