





RoHS
REACH

由 Autodesk 教育版产品制作


F

G

H



电路图



PCB线路板安装图(±0.1)

技术参数:

- 作用温度: -25~+85°C;
- 额定负载: DC 12V 50mA;
- 接触电阻: ≤50mΩ;
- 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 耐压: AC250V(50Hz)/min;
- 动作力: 250g±50g;
- 使用寿命: 100000次;
- 未注尺寸公差参照下面表格。

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	盖板	PET白色	——	1	
2	簧片	复合银	镀银	1	
1	按钮	PC(白色)	——	1	

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关		
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审核	图面 单位	A4 MM	产品型号: TC-06L-01		
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30				产品规格:		
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化					
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80						
角度		±1°		批准			深圳市富港科技有限公司		
					页码		1/1		
				版次		A/0			