



1	2	3		
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

	7		8		
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注
5	外 壳	HPb59-1	金	1	
4	外 壳	HPb59-1	金	1	
3	绝 缘 体	PTFE		1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插 孔	HPb59-1	金	1	



技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
 - 2、特性阻抗: 50Ω
 - 3、频率范围: $0 \sim 6\text{GHz}$
 - 4、绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
 - 5、介质耐压: 1000V(AC 有效值)
 - 6、内导体分离力: $\geq 0.28\text{ N}$
 - 7、轴向保持力: $\geq 22\text{ N}$
 - 8、连接机构耐力距: $\geq 1.7\text{ N} \cdot \text{m}$
 - 9、机械寿命: ≥ 500 次
 - 10、温度范围: $-55^\circ\text{C} \sim 165^\circ\text{C}$
 - 11、接触电阻: 外导体间 $<2\text{m}\Omega$, 内导体间 $<3\text{m}\Omega$

制图		版次	比例			
		投影				
审核		未标注公差的，以下列公差表为准		型号规格 HL2-SMA-KWE-7X7		
		1. X, X ± 0.1	4. 去除锐边最大 0.1	品名 SMA型弯式母头插座		
批准		2. X, XX ± 0.05	5. 表面粗糙度 Ra3.2			
		3. 角度 ± 1°	6. 倒角 C0.15 MAX			
		* 为重点尺寸		单位	mm	