

F

E

D

C

B

A

F

E



D

C

B



A

1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期		3 外 壳	HPb59-1 金 1
						2 绝 缘 体	PTFE 1
						1 插 针	HPb59-1 金 1
						序号	零件名 材质 涂覆 数量 备注



技术要求

- 1、执行标准: IEC61169
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥1000MΩ
- 5、介质耐压: 1000V (AC 有效值)
- 6、内导体分离力: ≥0.27 N
- 7、轴向保持力: ≥ 10 N
- 8、外壳接插件啮合力: ≤63N 分离力: 8N(min)~20N(max)
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: -55℃~165℃
- 11、接触电阻: 外导体间<2.5mΩ, 内导体间<5mΩ

制图		版次	比例	型号规格	HL2-MCX-KE-TJ	
审核		投 影				
批准		未标注公差的，以下列公差表为准			品名	MCX型直式母头PCB板插
		1. X. X±0.2                      4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1                    5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1°                      6. 倒角C0.15MAX				
		* 为重点尺寸                    单位			 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
		mm				