



1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			
3	外 壳	HPb59-1	金	1	黄铜		
2	绝 缘 体	PTFE		1			
1	内 导 体	QBe	金	1	镀铜		
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注		



技术要求

1. 温度范围: -55~+155°C
2. 使用频率: 0~6GHz
3. 特性阻抗: 50 Ω
4. 工作电压: 170Vmax
5. 接触电阻: 内导体间<5mΩ, 外导体间<2.5mΩ
6. 绝缘电阻: >1000MΩ
7. 机械耐久性: 500次
8. 满足RoHS2.0标准要求
9. 适用技术标准: MIL-C-39012
10. 产品满足48H盐雾试验



制图	版次	比例		型号规格	HL2-MMCX-KEF		
		投 影	1:1				
审核	未标注公差的, 以下列公差表为准				品名	MMCX型直式母头插座	
	1. X. X±0.2 2. X. XX±0.1 3. 角度±1°	4. 去除锐边最大0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 6. 倒角C0.15MAX	*				
				* 为重点尺寸	单位 mm	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	