



F
E
D
C
B
A

1		2		3		4		5		6		7		8			
修订	变更描述	变更单号	签名	日期								3	外 壳	HPb59-1	金	1	
												2	绝 缘 体	PTFE		1	
												1	插 孔	HPb59-1	金	1	
												序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

F
E
D
C
B
A



技术要求

- 1、执行标准：IEC60169
- 2、特性阻抗：50 Ω
- 3、频率范围：0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$
- 5、介质耐压：1000V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力： $\geq 0.28\text{ N}$
- 7、轴向保持力： $\geq 22\text{ N}$
- 8、连接机构耐力距： $\geq 1.7\text{ N}\cdot\text{m}$
- 9、机械寿命： ≥ 500 次
- 10、温度范围： $-55^{\circ}\text{C}\sim 165^{\circ}\text{C}$
- 11、接触电阻：外导体间 $<2m\Omega$ ，内导体间 $<3m\Omega$

制图		版次		比例		型号规格		HL2-SMA-KE-15	
审核		投 影							
批准		未标注公差的，以下列公差表为准				品名		SMA型直式母头PCB插座	
		1. X. X±0.2		4. 去除锐边最大0.1					
		2. X. XX±0.1		5. 表面粗糙度Ra3.2				成都恒利泰科技有限公司	
		3. 角度±1°		6. 倒角C0.15MAX					
		* 为重点尺寸		单位	mm			Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	