

1 2 3 4 5 6 7 8

REV.	DESCRIPTION	APPD	DATE

注解:

1. 材料:

主体 PA46

端子 C2680

2. 电镀要求:

端子镍底, 表面镀金

3. 使用规格:




3.1 额定电流 7A 。

3.2 接触阻抗 30mΩ。

3.3 绝缘阻抗 100MΩ。

3.4 耐压 500V AC/DC。

3.5 使用温度 -40°+85°。



PART NO: DCZ12-00F1-3010-A		MATERIAL:	东莞市高钺达电子科技有限公司 惠州市高钺达光电科技有限公司	
LOT NO:		FINISH:		
UNIT: MM	SIZE: A4	COLOR:	TITLE: 立插电池座公座 (长针)	
TOLERANCES: X. X=±0.35 X. XX=±0.25 X. XXX=±0.15		DR: 刘静	DWG NO: FP-090012	
GENERAL ANGLE: X. X=±3.0° X. XX=±2.0°		CHK: 刘静	REV: A	
		APP: 刘静	SCALE: 1:1	SHEET: 1 OF 1

1 2 3 4 5 6 7 8