

技术参数：

- 1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
- 2、额定电流：2A，AC，DC；
- 3、额定电压：250V，AC，DC；
- 4、温度范围：-25℃~+85℃；
- 5、接触电阻：≤0.03Ω；
- 6、绝缘电阻：≥1000MΩ；
- 7、耐压：1000V，AC/minute.
- 8、产品料号：

A20002 - n AWB - D - 03 T1

孔位 —————┐
 产品类型 —————┐
 AWB: 卧贴针座
 特征 —————┐

电镀
 T1: 镀亮锡
 胶芯材质
 03: LCP 本色

3	焊片 Fitting Nail	黄铜 Brass	2	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡80u".MIN.
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n#1	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡80u".MIN.
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	本色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY	罗荣程/2024.8.14		浙江深海电子有限公司	
0.X ±0.25		X° ±3°		CHK. BY	朱江浩/2024.8.14			
0.XX ±0.12								
0.XXX ±0.05		X.X° ±0.5°		APRV. BY	姚 涛/2024.8.14			
				SHEET		PROD. NAME SH-HY2.0-NAWT		
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO.		1 OF 1		
MM	A4	1:1		H20012-00		PART NO. A20002-nAWB-D-03T1		
				TITLE				
				2.0mm pitch 90° WAFER-SMT TYPE				

