




标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

技术要求:

- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
- 2) 频率范围: 0-6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 2.0 MAX;
- 4) 工作电压: 335-500 VOLTS;
- 5) 电介质耐电压: 500-1500 VRMS;
- 6) 扭力: 200-600 gf.cm;
- 7) 装配后拉拔力大于 10KG ;
- 8) 其它外观要求依中科无线品管标准管控;



深圳市中科无线技术有限公司

公 差	x.	±0.30				代 码			料 号		
	x.x	±0.20				品 名	小S塑胶头母针				
	x.xx	±0.10	变 更 记 录		日 期	变更者	型 号	ZKC515011			
	ANGULAR 5°		比 例	1： 3	纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2025. 12. 31	
图 法		单 位	mm	版 本	A	审 核			确 认		