






标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

SMA 直母头 母针 PCB 牙长11.0 偏四脚 间距1.8mm



技术要求:

- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
- 2) 频率范围: 0-6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
- 4) 工作电压: 335-500 VOLTS;
- 5) 电介质耐电压: 500-1500 VRMS;
- 6) 其它外观要求依我司品管标准管控;

3	绝缘体	C107227 / JYT361-10	铁氟龙	1	素 材	Ø4.09 X 10.40
2	中心针	C1303564 / PIN416-11	黄铜C3604	1	镀金 1u"	Ø1.45 X 14.50
1	本 体	C516127-1 / BT416-11	黄铜C3604	1	镀金 1u"	SQ6.5 X 16.50
序号	名 称	零件料号	材 质	数量	表面处理	产品规格

B O M 表

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x.	±0.30			代 码	料 号	
	x.x	±0.20			品 名	ZK416-A1F1-PCB SMA直母头母针	
	x.xx	±0.10			型 号	ZK0516023	
	ANGULAR 5°				绘 图	GUO	日期 2026.01.03
图 法			比 例	1:1	纸 张	A4	审 核
			单 位	mm	版 本	A	确 认