

1

2

3

4

5

标注前有“*”为重点检验尺寸

SMA 六角直公头 接RG402线

图面产品均符合ROHS标准

A

2.00.96.0

建议剥线尺寸：RG402

1

2

3

4

5

7

7.65

1/4-36UNS-2B

8.50

13.60±0.30

4.00

3.60

4.70

8.00

6.00

5.20

11.00

4.50

5.30

6

8.20

1.00

1.50

B

H8.00

C

技术要求:

1) 标准阻抗：50 OHM;

2) 频率范围：0-6 GHz;

3) 电压驻波比：1.5 MAX;

4) 工作电压：335-500 VOLTS;

5) 电介质耐电压：500-1500 VRMS;

6) 盐雾要求48H以上;

7) 其它外观要求依我司品管标准管控;

D

7	铜管	C301174 / TG371-12	黄铜	1	镀镍100u"	φ6.00 X 11.00
6	中心针	XXX / PIN371-11	黄铜3604	1	镀金 1u"	φ1.50 X 8.20
5	本体	C501433 / BT371-11	黄铜3604	1	镀金 1u"	φ6.40 X 11.05
4	C形环	C1303175 / WH334-10	不锈钢	1	素材	φ7.40 X 0.90

E

3	胶圈	C107171 / JQ334-10	硅胶	1	暗红色	φ6.00 X 0.60
2	绝缘体	C107040 / JYT002-00	铁氟龙	1	素材	φ4.10 X 6.10
1	旋转体	C1303060 / XZT006-AU	黄铜3604	1	镀金 1u"	H8.00 X 8.50
序号	名称	零件料号	材质	数量	表面处理	产品规格

B O M 表

公差

x.±0.30

x.x±0.20

x.xx±0.10

ANGULAR:±0.2°

图法

变更记录

日期

变更者

型号

ZKC501270

比例

1:1

纸张

A4

绘图

GUO

日期

2025. 12. 31

单位

mm

版本

A

审核

确认

1

2

3

4

5

代码

料号

品名

ZK371-A1M1-402 SMA六角直公头

确认