




标注前有“*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

SMA 直母头 母针 PCB 牙长8.0

P.C.B

技术要求:

- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
- 2) 频率范围: 0-6 GHz;
- 3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
- 4) 工作电压: 335-500 VOLTS;
- 5) 电介质耐电压: 500-1500 VRMS;
- 6) 其它外观要求依我司品管标准管控;

3	绝缘体	JYT020-00	铁氟龙	1	素 材	φ4.11 X 7.40
2	PIN 针	PIN034-AU	黄铜3604	1	镀金 2u"	φ1.50 X 11.50
1	本 体	BT057-AU	黄铜3604	1	镀金 1u"	SQ6.50 X 13.50
序号	名 称	零件料号	材 质	数量	表面处理	产品规格

B O M 表

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x.	±0.30			代 码	料 号	
	x.x	±0.20			品 名	YG114-A1F1-PCB SMA直母头母针	
	x.xxx	±0.10			变 更 记 录	日 期	变 更 者
	ANGULAR 5°		比 例	1: 1	纸 张	A4	绘 图
图 法			单 位	mm	版 本	A	审 核
					日 期	2025.12.31	确 认