



REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE	NAME
A	NEW RELEASE		2025.04.07	ABEL



1. 材质
 - 1.1 绝缘子:铁氟龙.
 - 1.2 主体:快销铜 (C3604) .
 - 1.3 PIN针:铍青铜 (C17300) .
2. 表面处理
 - 2.1 PIN针:打镍底最少50U", 镀金SEE TABLE".
 - 2.2 主体:打铜底最少50U", 镀镍最少80U".
或打镍底最少50U", 镀金SEE TABLE. 或其它。
3. 电气性能
 - 3.1 工作电压: 交流 500V.
 - 3.2 耐电压: 500V AC.
 - 3.3 绝缘阻抗:最小值1000M OHM .
 - 3.4 接触阻抗:
内导体: 最大值 5mΩ.
外导体: 最大值 2.5mΩ.
 - 3.5 频率范围:0-6GHz.
 - 3.6 标准阻抗:50Ω.
4. 环境参数
 - 4.1工作温度:-55℃ - +155℃.
 - 4.2相对湿度:MAX 95%(40±2℃)
 - 4.3大气压力:70-106Kpa.

ZKT[®] 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x.	±0.30			代 码	料 号	
	x.x	±0.20			品 名	MMCX 母头母针直式接PCB板	
	x.xx	±0.10	变 更 记 录		日 期	变更者	型 号
	ANGULAR: ±0.2°		比 例		1:1	纸 张	A4
图 法			单 位	mm	版 本	A	绘 图
					审 核		日 期
						确 认	2025. 12. 31