

4

3


2

1

PART NO. SEE TABLE

REVISIONS

LTR	DESCRIPTION	Drawing	DATE
A0	新版發行	BANG	02/14/23

CUSTOMER
DRAWING

NOTE:

1. 塑胶材料: 热塑性塑胶;
HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC PLASTIC, UL 94V-0;
端子材料: 铜合金, 50U"鍍打底, 表面鍍金G/F或1.5U";
CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY, GOLD PLATED G/F-1.5U";
外壳材料: 铜合金, 50U"鍍打底, 表面鍍金G/F或1.5U";
SHELL MATERIAL: COPPER ALLOY, GOLD PLATED G/F-1.5U";
2. 产品性能:
PERFORMANCE:
2.1. 接触阻抗: 中心导体20mΩ Max, 外壳10Ω Max.
CONTACT RESISTANCE: 20mΩ Max.
2.2. 耐电压: 200V AC, 1 Minute;
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 200V AC FOR 1MINUTE;
2.3. 绝缘阻抗: 500MΩ Min.
INSULATION RESISTANCE: 500MOHM Min.
2.4. 插拔耐久性: 30次 Min.
DURABILITY: 30TIMES Min.
2.5. VSWR 1.3max. at 0.1GHz~3GHz; 1.5max. at 3GHz~6GHz
驻波比 在 0.1GHz~3GHz 之间, 驻波比最大1.3;
在 3GHz~6GHz 之间, 驻波比最大 1.5.
2.6. SALT SPRAY 5±1% SALT CONCENTRATION G/F48±4 HOURS 35±2°C
1.5U"72±4 HOURS 35±2°C
盐雾要求 盐水浓度 (重量比) 5±1%, G/F时间48小时
1.5U"时间 72 小时

TECHNICAL REQUIREMENT:

- 3.1. 特性阻抗: 50±3Ω;
CHARACTERISTIC IMPEDANCE: 50±3OHM

TABLE

006-01-00077T	常规款	3K	1.5U"
006-01-00077		2K	
006-01-00076T	特殊款	3K	
006-01-00076		2K	
006-01-00075T	常规款	3K	G/F
006-01-00075		2K	
006-01-00074T	特殊款	3K	
006-01-00074		2K	
料 號	款式	包裝數量	電鍍規格

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x. ±0.30	变 更 记 录	日期	变更者	编 号	料 号
	x.x ±0.20				品 名	RF1 CABLE END CONNECTOR 1代 1.37规格
图 法	x.xx ±0.10	比 例	纸 张	A4	型 号	ZKC512014
	ANGULAR±1°				绘 图	ZHANG
图 法	Φ	单 位	MM	版 本	A	审 核
	Φ	单 位	MM	版 本	A	确 认
		日期	2026.01.03		日期	2026.01.03