





E		F	
版次		变更摘要	日期
0		新产品发行	2024/11/28



技术指标:

- 温度范围: -25° C~85° C.
- 额定电压: 50V AC, DC.
- 耐电压: 250V AC/minute.
- 接触电阻:
 - ≤20mΩ (Initial) per contact,
 - ≤40mΩ Change allowed.
- 绝缘电阻: ≥100MΩ.
- 额定电流: 1A AC, DC.
- 产品料号: WB100B3M—** H * —**


NO OF CKT (产品PIN数) ———— 规格流水号
Material (胶芯材料) ———— Color (胶芯颜色)
A: PA66 3: 白色 (瓷白)

CKT	A	B	C
2*10	11.70	9.00	10.30
2*12	13.70	11.00	12.30
2*15	16.70	14.00	15.30
2*18	19.70	17.00	18.30
2*20	21.70	19.00	20.30
2*25	26.70	24.00	25.30



一般公差 (TOLERANCE)
X ±0.50 .XX ±0.10
X ±0.20 .XXX ±0.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD			
品名 (TITLE) 1.00 Pitch B型双排3代公头胶壳		制图 (DR) 李春艳	
料号 (DWG.NO) WB100B3M—** H * —**		校对 (CHKD) 田峰	
比例 (SCALE) 1:1		审核 (APPD) 黄志明	
单位 (UNITS) mm		张数 (SHEET) 1 OF 3	SIZE A4
		REV A	



E		F	
版次	变更摘要		日期
0	新产品发行		2024/11/28

2*10P

2*12P


2*15P

2*18P







一般公差 (TOLERANCE)			
X. ±.50	.XX ±.10		
X. ±.20	.XXX ±.05		
ANGLES	±1°		

ZGWD 浙江温达电子有限公司 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD			
品名 (TITLE) 1.00 Pitch B型双排3代公头胶壳		制图 (DR) 李春艳	
料号 (DWG.NO) WB100B3M—** H * *—**		校对 (CHKD) 田 峰	
比例 (SCALE) 1:1		审核 (APPD) 黄志明	
单位 (UNITS) mm		张数 (SHEET) 2 OF 3	SIZE A4
		REV A	



版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2024/11/28



2*20P

2*25P



一般公差 (TOLERANCE)			
X. ±.50	.XX ±.10		
X. ±.20	.XXX ±.05		
ANGLES	±1°		

ZGWD 浙江温达电子有限公司 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD			
品名 (TITLE)	1.00 Pitch B型双排3代公头胶壳		
料号 (DWG.NO)	WB100B3M—** H * *—**		
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm
制图 (DR)	李春艳	校对 (CHKD)	田峰
审核 (APPD)	黄志明	张数 (SHEET)	3 OF 3
尺寸 (SIZE)	A4	REV	A