

厦门市辛译精密电子有限公司  
Xiamen Xinyi Precision Electronics Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer:

---

贵司料号CUSTOMER P/N:

---

FFC排线0.5mm 30P 总长50mm 同向 金手指4mm 补强板8mm

敝司料号INTERIOR P/N:

FFC05-30P-50mm-4-8-A

---


贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

拟制/Drawn	Jenny
审核/Check	Guo
批准/Approved	Can



#### 注意事项

- 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

构造				
NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20706	43um	60V 105C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
		厚度	0.035	±0.005
3	导体 镀锡	宽度	0.3	±0.03
		电镀	锡Sn	≥40μ"
4	导体镀层	电镀		

尺寸				
导体芯数量	N	30		
间距	P	0.5	±0.05	
总间距	Pt	14.5	±0.08	
总宽度	W	15.5	±0.08	
边缘宽度	M	0.5	±0.08	
总长度	L	50	±1.5	
插接厚度	T1	0.3	±0.05	
线身厚度	T2	0.12	±0.03	
线口倾斜度	A	—	≤0.3	
冲孔倾斜度	B	—	≤0.5	
线口裸铜长度	S1/S2	4/4	±0.05	
补强板长度	B1/B2	8/8	±1.5	

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

1.保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。  
2.储存环境：温度0°C~38°C；湿度20%~70%RH。

规格型号：	FFC05-30P-50mm-4-8-A			厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen Xinyi Precision Electronics Co., Ltd					
客户料号：		客户型号：							
版本	变更内容		日期	名称:	FFC软排线	图号:	XYE025911	绘图:	Jenny
A/O	新制作		2025/11/05	比例:	FIT	单位:	毫米(mm)	审核:	Guo
				视觉:	Φ	页码:	第一页(共1页)	核准:	Can