




技术指标:


- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 100V, AC/DC。
- 额定电流: 2.0A AC DC (AWG#24, 0. D1. 28mm MAX)
- 接触电阻: $\leq 40\text{m}\Omega$ 。
- 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ 。
- 耐电压: 500V AC/Minute
- 产品料号:

序号 (NO.)	品名 (Name)	材质 (Material)
①	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB胶芯	PA9T UL94 V-0 颜色: 本色
②	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB焊片	铜合金/表面镀锡







DIMENSION IN mm	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
X. ± 0.50	.XXX ± 0.05
.X ± 0.20	
.XX ± 0.10	$\pm 1^{\circ}$

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd

APR.	Alex	TITLE:	MX1.5 Pitch B型WTB		
CHK.	Jack	DWG NO.	XY-MX1.5-NA61		
DRA.	Can	PROJ.		CUSTOMER DRAWING	
SIZE	A4	SCALE	1:1	SHEET	1/1
		REV.	A		







DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		TITLE: MX1.5 Pitch 连接器			
X.±0.50	.XXX ±0.05	APR.	Alex	DWG NO. XY-MX1.5-NA61	
.X ±0.20		CHK.	Jack	PROJ.  CUSTOMER DRAWING	
.XX ±0.10	±1°	DRA.	Can	SIZE A4	SCALE 1:1
				SHEET 1/1	REV. A



11P

12P

13P



14P

15P

DIMENSION IN mm

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

X.±0.50 .XXX ±0.05

.X ±0.20

.XX ±0.10 ±1°

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd

APR. Alex

CHK. Jack

DRA. Can

TITLE: MX1.5 Pitch 间距1.5mm

DWG NO. XY-MX1.5-NA61

PROJ.

CUSTOMER DRAWING

SIZE A4

SCALE 1:1

SHEET 1/1

REV. A