




技术要求:

1. 打铜底0.5-1um, 镍1.5-2.5um, 镀锡2-5um.
2. 铆好后不得有松动现象.
3. 插脚尖部符合可焊性要求.
4. 螺纹需符合通止规/止针要求.
5. M3螺纹扭矩: 0.5Nm.
M4螺纹扭矩: 1.0Nm.
6. 额定电流: 35A.
7. 工作温度: -40℃-125℃

螺丝尺寸	型号
M3	BX-T3-001
M4	BX-T4-001



PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	料号 PART NO.	版本 REV.	A	
			.X±0.30	X.'±5°		BX-TN-001			
			.XX±0.25	.X'±1°	审核 CHECK	PCB SOLDERING TERMINAL	页次 SHEET	1/1	
			.XXX±0.15		核准 APPROVAL				
					单位 UNITS	EMMA			
					比例 SCALE	EVA			
						JADE			
					MM	1:1			