




技术要求:

1. 打铜底0.5-1um, 镍1.5-2.5um, 镀锡2-5um.
2. 铆好后不得有松动现象.
3. 插脚尖部符合可焊性要求.
4. 螺纹需符合通止规/止针要求.
5. M3螺纹扭矩: 0.5Nm.  
M4螺纹扭矩: 1.0Nm.
6. 额定电流: 35A.
7. 工作温度: -40℃-125℃

螺丝尺寸	型号
M3	ZX-T3-001
M4	ZX-T4-001



PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	料号 PART NO.	版本 REV.	页次 SHEET	
			.X:±0.30	X.:±5°	ROSE	ZX-TN-001	A		
			.XX:±0.25	X.X:±1°	审核 CHECK	LEO		PCB SOLDERING TERMINAL	1/1
			.XXX:±0.15		核准 APPROVAL	JOHN			
					单位 UNITS	MM			
					比例 SCALE	1:1			
							兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.		