





表面压纹



技术要求:

- 额定电流: 40A
- 材质: 黄铜 T1.0mm
- 表面处理: 镀锡
- 牙孔规格: M3/M4



PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-T4-005	版本 REV.	A		
			.X:±0.30	X.:±5°		审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	PCB SOLDERING TERMINAL	页次 SHEET	1/1	
			.XX:±0.25	X.X:±1°			批准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
			.XXX:±0.15					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1		兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.	