




技术要求:

- 1.打铜底0.5—1um,镍2—2.5um,镀雾锡3—5um2.铆好后不得有松动现象.
- 2.插脚尖部符合可焊性要求.
- 3.螺纹需符合通止规/止针要求.
- 4.螺纹扭矩:0.6Nm.
- 5.额定电流:30A.



PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)

|             |                     |            |                   |         |               |      |  |  |                  |                        |  |                                                                         |     |
|-------------|---------------------|------------|-------------------|---------|---------------|------|--|--|------------------|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 制图<br>DRAWN | 变更内容<br>DESCRIPTION | 日期<br>DATE | GENERAL TOLERANCE |         | 制图<br>DRAWING | ROSE |  |  | 料号<br>PART NO.   | ZX-T3-002              |  | 版本<br>REV.                                                              | A   |
|             |                     |            | .X:±0.30          | X.:±5°  |               |      |  |  | 品名<br>TITLE      | PCB SOLDERING TERMINAL |  | 页次<br>SHEET                                                             | 1/1 |
|             |                     |            | .XX:±0.25         | X.X:±1° |               |      |  |  | 客户料号<br>CUTM.NO. |                        |  |                                                                         |     |
|             |                     |            | .XXX:±0.15        |         |               |      |  |  | 核准<br>APPROVAL   | JOHN                   |  | <br>兆星精密电子（深圳）有限公司<br>ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd. |     |
|             |                     |            | 单位<br>UNITS       | MM      | 比例<br>SCALE   | 1:1  |  |  |                  |                        |  |                                                                         |     |