




技术要求:

- 1.打铜底0.5—1um,镍2—2.5um,镀雾锡3—5um2.铆好后不得有松动现象.
- 2.插脚尖部符合可焊性要求.
- 3.螺纹需符合通止规/止针要求.
- 4.螺纹扭矩:0.6Nm.
- 5.额定电流:30A.



PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA		料号 PART NO.	BX-T3-002	版本 REV.	A
			.X±0.30	X.*±5°		EVA		品名 TITLE	PCB SOLDERING TERMINAL	页次 SHEET	1/1
			.XX±0.25	.X.*±1°		JADE		客户料号 CUTM.NO.			
			.XXX±0.15			单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	Bossie (博锡)	