




技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 100V AC/DC
额定电流: 1A
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐压: 800V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	底座	PA66	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名
TITLE

料号
PART NO

针座
HCZZ0445-2

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比列
SCALE

1:1

单位
UNIT

MM

制图
DRAW

AhYe

张数
PART NO

1 OF 1

审核
CHECKED

夏操云

版本
REV

A

批准
APPROVE

赵亮亮

