




技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 100V AC/DC
额定电流: 1A
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐压: 800V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	底座	PA66	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
品名 TITLE		针座		
料号 PART NO		HCZZ0445-7		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比例 SCALE	1:1	
X.X ±0.35	X' ±3.00"	单位 UNIT	MM	制图 DRAW
X.XX ±0.25	X.X' ±2.00"	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED
X.XXX ±0.15	X.XX' ±1.00"	版本 REV	A	批准 APPROVE
				夏操云
				赵亮亮

