




技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 100V AC/DC
额定电流: 1A
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐压: 800V AC/minute



深圳市虹成电子有限公司

2	插针	铜	镀锡	
1	底座	PA66	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
品名 TITLE		针座		
料号 PART NO		HCZZ0002-15		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比例 SCALE	1:1	
X.X ±0.35 X' ±3.00"		单位 UNIT	MM	
X.XX ±0.25 X.X' ±2.00"		张数 PART NO	1 OF 1	
X.XXX ±0.15 X.XX' ±1.00"		版本 REV	A	
制图 DRAW		审核 CHECKED	夏操云	
批准 APPROVE		赵亮亮		