




技术要求：
适应基板厚度：1.2mm~1.6mm
温度范围：-25℃~85℃
额定电压：100V AC/DC
额定电流：1A
绝缘电阻：≥1000MΩ
耐 压：800V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	底座	PA66	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
品名 TITLE		针座		
料号 PART NO		HCZZ0445-5		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1	
X.X ±0.35	X* ±3.00"	单位 UNIT	MM	制图 DRAW
X.XX ±0.25	X.X* ±2.00"	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED
X.XXX ±0.15	X.XX* ±1.00"	版本 REV	A	批准 APPROVE
		夏操云		赵亮亮

