

# 英国 THERMAX 牌测温纸

**THERMAX<sup>®</sup>**  
不可逆温度敏感产品



## TMC 测温试纸

英国‘温度美’牌 Thermax 系列热敏试纸采用温度测量的新概念，在小型贴纸上布有一列方格或圆点，代表不同的温度值，当温度上升至该温度点时，方格会转变成黑色，即使随后温度降低，亦不会再回复到原来的颜色，如此便可以知道物体曾经历过的最高温度，不须长时间在旁监视就可以知道是否有超温现象，或利用该试纸作为品质合格的有力证据。有多种款式可供选购。

### 产品特点：

有抗油性和抗水性

无危险性和毒性

准确度：100℃以下     ±1℃；

100℃-154℃     ±1.5℃

160℃-290℃     ±(1%+1℃)

产品规格符合 BS EN ISO 9001 标准

## 单格 热敏试纸 THERMAX 1 LEVEL STRIPS

类别	温度量程	°C	规格
单 格	29°C 33°C 34°C 37°C 40°C 43°C 44°C 46°C 49°C 54°C 60°C 65°C 71°C 77°C		尺寸: 51x18mm 类型: 垂直, 自粘式 温度: °F & °C 包装: 10片/本装
	82°C 88°C 93°C 99°C 104°C 110°C 116°C 121°C 127°C 132°C 138°C 143°C 149°C		
	154°C 160°C 166°C		
	171°C 177°C 182°C 188°C 193°C 199°C 204°C 210°C 216°C 224°C 232°C 241°C		
	249°C 254°C 260°C 280 290 °C		



变色前



**THERMAX**<sup>®</sup> RANGE:



SURFACE TEMPERATURE INDICATING STRIPS

**1**  
LEVEL



DUAL SCALE

ENCAPSULATED CONTENTS 50 STRIPS

STACCARE L'INDICATORE ADESIVO DAL SUPPORTO:  
Applicare su...



**SELF ADHESIVE**