






标记	说明	签名	日期
△			
△			
△			



技术参数 SPECIFICATION

间距: 2.5
Pitch: 2.5
工作温度: -25°C~+85°C
Working temperature: -25°C~+85°C
额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
额定电流: 3.0A
Current rating: 3.0A
接触电阻: ≤0.02 Ω
Contact resistance: ≤0.02 Ω
绝缘电阻: ≥1000M Ω
Insulation resistance: ≥1000M Ω
耐压: 1000V AC (有效值)
Withstand voltage: 1000V AC (rms)
焊接温度: 260±5°C
Soldering temperature: 260±5°C

印制板开孔尺寸 (±0.1)



9	8800-09K1-TH	20.00	25.00	7.50	17.50	17.88	17												
8	8800-08K1-TH	17.50	22.50	7.50	15.00	15.38	16	8800-16K1-TH	37.50	42.50	7.50	35.00	35.38						
7	8800-07K1-TH	15.00	20.00	7.50	12.50	12.88	15	8800-15K1-TH	35.00	40.00	7.50	32.50	32.88						
6	8800-06K1-TH	12.50	17.50	7.50	10.00	10.38	14	8800-14K1-TH	32.50	37.50	7.50	30.00	30.38						
5	8800-05K1-TH	10.00	15.00	2.50	7.50	7.88	13	8800-13K1-TH	30.00	35.00	7.50	27.50	27.88						
4	8800-04K1-TH	7.50	12.50	2.50	5.00	5.38	12	8800-12K1-TH	27.50	32.50	7.50	25.00	25.38						
3	8800-03K1-TH	5.00	10.00	2.50	2.50	2.88	11	8800-11K1-TH	25.00	30.00	7.50	22.50	22.88						
2	8800-02K1-TH	2.50	7.50	2.50	2.50	3.30	10	8800-10K1-TH	22.50	27.50	7.50	20.00	20.38						
极数	180°	A	B	C	D	E	极数	180°	A	B	C	D	E						
	产品规格	尺寸 (mm)						产品规格	尺寸 (mm)										

L>10	±0.3	③																		
6<L≤10	±0.2	②	底座	1															PA66增强	米黄色
L≤6	±0.1	①	插针	n															H62	镀锡
角度	±3°		序号	名称	数量	对应端子号	材	质	备	注										

东莞市高钺达电子科技有限公司

设计		日期		名称	WAF2.54*xxP直插带后盖 (耐高温)/8800-xxK1-TH				
审核		日期		页码	1/1	版本			
核准		日期		比例	1:1	视图	单位	mm	图面编号