

A		B		C		D		E		
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	技术要求	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE
1	1	胶壳	WF-1D125B5P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm				
	2	端子	WF-1C125B	5	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连				
	3	线材	UL1571 28# 0D0.9mm 7*0.127TS 蓝色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
2	4	线材	UL1571 28# 0D0.9mm 7*0.127TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
	5	线材	UL1571 28# 0D0.9mm 7*0.127TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
	6	线材	UL1571 28# 0D0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
	7	线材	UL1571 28# 0D0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				

技术要求:

1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;

1.2 线材印字清晰,无破损划伤;

1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;

1.4 线材两端100%导通,无短/断路

1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行

1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

3{蓝}

4{白}

5{黄}

6{黑}

7{红}

1-2

200±5

3±0.5

剥线浸锡

可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD					
DIM.		TITLE: Terminal wiring					
TOL.		DWG. NO.: GH5P-28AWG-200-A1T		CHECKED: MAX			
0~100		±2mm		DRAWN: ELLA			
100~200		±3mm					
200~300		±5mm		APPROVED: WILL			
GENERAL ANGLE:		PART NO.: GH5P-28AWG-200-A1T					
X°:		UNIT: mm		SCALE: none			
X.X°:		SHEET: 1 of 1		DWG. SIZE: A4			
X.XX°:		LAYER: bxconn					