

A		B		C		D		E		
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE
1	胶壳	WF-1D200B5P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm					
	端子	WF-1C200B	5	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连					
	线材	UL1007 26# OD1.3mm 7*0.16TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
2	线材	UL1007 26# OD1.3mm 7*0.16TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
	线材	UL1007 26# OD1.3mm 7*0.16TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
	线材	UL1007 26# OD1.3mm 7*0.16TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
	线材	UL1007 26# OD1.3mm 7*0.16TS 蓝色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					

3

4

5

6

7

1-2

200±5

3±0.5

3(红)

4(黑)

5(黄)

6(白)

7(蓝)

剥线浸锡

技术要求:

1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;

1.2 线材印字清晰,无破损划伤;

1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;

1.4 线材两端100%导通,无短/断路

1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行

1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE

DIM.

TOL.

0~100

±2mm

100~200

±3mm

200~300

±5mm

GENERAL ANGLE:

X°:

±5°

X.X°:

±3°

X.XX°:

±1°

UNIT:

mm

SCALE:

none

SHEET:

1 of 1

DWG. SIZE:

A4

LAYER:

bxconn

APPROVED:

WILL

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE: Terminal wiring

DWG. NO.: HY5P-26AWG-200-A1T

CHECKED: MAX

PART NO.: HY5P-26AWG-200-A1T

DRAWN: ELLA

WWW.BXCONN.COM 东莞市宝讯精密技术有限公司 ARTICLE: BX-CN-001-A

BXCONN®