

项目 Mapx	设计内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve

A





B

C

AUTODESK

E

F



特性:

一、电气性能

1. 额定电流: 1.5A
2. 接触阻抗: 30 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC
4. 绝缘阻抗: 100V DC/10MΩ

二、机械性能

1. 插入力: 35N MAX
2. 拨出力: 10N MIN
3. 使用寿命: 1500次

三、材料

1. 塑胶: PBT/LCP
2. 端子: 黄铜
3. 外壳: 铁壳 / 铜壳

四、电镀

1. 端子: 接触点镀金 (半金锡)
2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾24H)

五、工作温度: -30° C~+85° C

A

B

AUTODESK

D

E

F

Pin nu_bername	Signal	成品图 MANUFACTURE DWG	浙江创都电子科技有限公司 USB2.0-BF-WJ-IR									
1	S+	公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	日期 DATE	2021-09-08	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		DWG NO.			
2	D-	.X±0.20 X.±5°	审核 CHECKED		比例 SCALE	1:1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME			
3	D+	.XX±0.10 .X±2°	核准 APPROVE		角法 VIEW	第三角			版本 VER		页教 SHEET	005
4	S-	.XXX±0.02 .XX±1°										