


A		B		C		D		E		
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	技术要求	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE
1	1	胶壳	WF-1D125A2P	1	pcs	技术要求: 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象; 1.2 线材印字清晰,无破损划伤; 1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg; 1.4 线材两端100%导通,无短/断路 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求				
	2	端子	WF-1C125A	2	pcs					
	3	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm					
2	4	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm					



可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD													
DIM.	TOL.	TITLE: Terminal wiring													
0~100	±2mm	DWG. NO.: MX2P-28AWG-200-A1T													
100~200	±3mm	PART NO.: MX2P-28AWG-200-A1T													
200~300	±5mm	UNIT: mm													
GENERAL ANGLE:		SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL									
X:	±5°														
X.X:	±3°														
X.XX:	±1°														