

A		B		C		D		E		
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE
1	1	胶壳	WF-1D200A2P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm				
	2	端子	WF-1C200A	2	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连				
	3	线材	UL1007 26# OD1.3mm 7*0.16TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
	4	线材	UL1007 26# OD1.3mm 7*0.16TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				

技术要求:

1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;

1.2 线材印字清晰,无破损划伤;

1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;

1.4 线材两端100%导通,无短/断路

1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行

1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

200±5

3±0.5

3(红)

4(黑)

1-2

剥线浸锡

可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD				BXCONN®	
DIM. TOL. 0~100 ±2mm 100~200 ±3mm 200~300 ±5mm GENERAL ANGLE: X: ±5° X.X: ±3° X.XX: ±1°		TITLE: Terminal wiring					
		DWG. NO.: PH2P-26AWG-200-A1T		CHECKED: MAX			
		PART NO.: PH2P-26AWG-200-A1T		DRAWN: ELLA			
UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL		