

A		B		C		D		E		
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE
1	1	胶壳	WF-1D100A6P	1	pcs	技术要求: 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象; 1.2 线材印字清晰,无破损划伤; 1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg; 1.4 线材两端100%导通,无短/断路 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求				
	2	端子	WF-1C100A	6	pcs					
	3	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm					
2	4	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm					
	5	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黄色	200	mm					
	6	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 白色	200	mm					
	7	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 蓝色	200	mm					
	8	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 绿色	200	mm					

3(红)

4(黑)

5(黄)

6(白)

7(蓝)

8(绿)

1-2

200±5

3±0.5

剥线浸锡

可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE

DIM. TOL.

0~100 ±2mm

100~200 ±3mm

200~300 ±5mm

GENERAL ANGLE:

X°: ±5°

X.X°: ±3°

X.XX°: ±1°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE: Terminal wiring

DWG. NO.: SH6P-28AWG-200-A1T

CHECKED: MAX

PART NO.: SH6P-28AWG-200-A1T

DRAWN: ELLA

UNIT: mm

SCALE: none

SHEET: 1of 1

DWG. SIZE: A4

LAYER: bxconn

APPROVED: WILL

BXCONN®