

东莞市高铖达电子有限公司

DONGGUAN GYUEDA ELECTRONICS CO.,LTD

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Customer : _____

Description : 高铖达WAF1.0间距立贴系列规格书

Part No. : 7900-XXA3-TG

Customer P/N : _____

高铖达电子有限公司		客 户	
工程承认章		工程承认章	
品管承认章		品管承认章	

TAIWAN FACTORY: 協昌精密工業股份有限公司

ADD: NO. 95 Twopart Southharbour road, Tai bei , Tai wan. CHINA 地址:

中国臺灣台北市南港路二段 95 號

TEL: 02-27884666 FAX : 02-26535492

<http://www.dggyd.com/>







CHINA FACTORY: 东莞市高铖达电子科技有限公司

地址: 东莞市大岭山镇莞长路大岭山段110号2号楼701室

TEL: 15342227750

E-mail:xiayan@dggyd.com

1	2	3	4	5	6	7	DATE
REV	ECN No.	DESCRIPTION					
A	EC-21082002						2021-08-20



说明:

1. 外观要求: 塑胶无污点、色差、堵孔、缺料、变形、毛边、垫伤等不良;
2. 材质:
外壳/盖子:耐高温聚酯 本色
插针:磷青铜 镀锡
焊片:黄铜 镀锡

No. of Contacts	DIM A	DIM B	DIM C
2	1.0	4.5	2.5
3	2.0	5.5	3.5
4	3.0	6.5	4.5
5	4.0	7.5	5.5
6	5.0	8.5	6.5
7	6.0	9.5	7.5
8	7.0	10.5	8.5
9	8.0	11.5	9.5
10	9.0	12.5	10.5
11	10.0	13.5	11.5
12	11.0	14.5	12.5
13	12.0	15.5	13.5
14	13.0	16.5	14.5
15	14.0	17.5	15.5
16	15.0	18.5	16.5
17	16.0	19.5	17.5
18	17.0	20.5	18.5
19	18.0	21.5	19.5
20	19.0	22.5	20.5

东莞市高铖达电子科技有限公司

NAME(INTENDED USE)
1.0针座

APPROVALS DATE TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

DR: 2021-08-20 X.±0.3 X.±5°

CHKD: / X.±0.2 X.±3°

APPD: 2021-08-20 .XX±0.1 .XX±1°

PART NO.:
7900-XXA3-TG

DESCRIPTION:

SIZE	UNITS	SCALE	HEET
A4	mm	1:1	1/1